

# FLUSH

Design by **STUDIOP**

## FICHA TÉCNICA TECHNICAL FILE

## C1.16

### CISTERNA PARA SANITA SUSPENSA (PAREDE PLADUR/PLADUR)

### CISTERN FOR WALL-HUNG SANITARY WARE (PLASTERBOARD/PLASTERBOARD WALL)




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL FEATURES

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| - DUPLA DESCARGA FÁBRICA     | - FACTORY DUAL FLUSH       |
| - 3.0/3.5LTS DESCARGA MÍNIMA | - 3.0/3.5LTS MINIMUM FLUSH |
| - 6.0/7.5LTS DESCARGA MÁXIMA | - 6.0/7.5LTS MAXIMUM FLUSH |
| - POLIPROPILENO              | - POLYPROPYLENE            |

DESENHO TÉCNICO (MEDIDAS EM MM) TECHNICAL DRAWING (MEASUREMENTS IN MM)



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PARA MONTAGEM SEGUIR INDICAÇÃO DO DESENHO  
FOR ASSEMBLY FOLLOW THE INDICATIONS OF THE DRAWING

LIMPEZA E MANUTENÇÃO  
CLEANING AND MAINTENANCE

A limpeza faz-se utilizando sabão líquido neutro diluído em água. Nunca utilizar detergente líquido que contenha substâncias abrasivas ou à base de ácidos, esfregões abrasivos ou desinfetantes. O uso de produtos não aconselhados pode deteriorar irremediavelmente a superfície. Secar com pano seco e macio.

No acabamento lacado , não usar produtos com álcool, acetona ou outros solventes.

Cleaning must be done with liquid soap and water. Do not use liquid detergents containing abrasive or acidic substances, abrasive sponges or disinfectants. Incorrect cleaning may permanently ruin the surface.

On color finishings, do not use products containing alcohol, acetone and other solvents.

GARANTIA WARRANTY

A WE dá garantia a todos os seus produtos em caso de defeitos de fabrico, como se indica a seguir:

Garantia de 2 anos para:

- Defeitos de fusão ou porosidade;

Garantia de 1 ano por:

- Defeitos de o-rings ou guarnições.
- Defeito sobre todos os outros acabamentos.

Para poder fazer uso desta garantia, conserve a factura, juntando-a a este documento.

A garantia dá direito à substituição gratuita das partes que, por defeitos de fabrico, causem um funcionamento irregular, sempre que não tenha provocado por mau uso, erro de manutenção, instalação irregular, montagem por pessoas não qualificadas ou causas de força maior.

Os produtos defeituosos devem ser enviados para a WE com portes pagos pelo expedidor, juntando este documento de garantia e a cópia da factura de compra, onde serão imediatamente substituídos e enviados com portes suportados pela WE.

O incumprimento destas condições anulará imediatamente a garantia.

A presente garantia exclui qualquer responsabilidade sobre as consequências derivadas de defeitos de uso ou instalação dos produtos WE.

WE guarantees all its products in case of manufacturing defects, as follows:

2-year warranty:

- Fusion or porosity defects;

1-year warranty:

- O-rings or fittings defects.
- Defects on remaining finishes.

In order to use this warranty, please keep the invoice and attach it to this document.

Warranty grants the right of free replacement of parts that cause an irregular operation due to manufacturing defects, in every cases in which malfunction is not caused by incorrect use, maintenance errors, irregular installation, assembly made by unqualified people or reasons of force majeure.

Defective products must be sent to WE, with shipping expenses borne by the sender – this warranty document and a copy of the purchase invoice must be attached to the package – where the products will be promptly replaced and send back with shipping expenses borne by WE

Non-compliance of this conditions will render the warranty null and void.

This warranty excludes any liabilities on the consequences arising from use or installation defects of WE products.

DADOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

Nº	REFERÊNCIA REFERENCE	DESCRIÇÃO DESCRIPTION
----	-------------------------	--------------------------